



Réf. 771424B

Avantages produit

SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT

Pour toutes les opérations de dépeussierage

Le tube prolongateur capillaire assure une efficacité même sur surfaces très peu accessibles.

Fonctionne par soufflage de gaz secs, permettant le dépeussierage sans abrasion des surfaces les plus fragiles : lecteurs optiques, appareils photo, photocomposeuses, horlogerie, lunettes, lecteurs de cartes, de CD, ordinateurs...

MODE D'EMPLOI

Maintenir toujours l'aérosol vertical.
Ne pas agiter l'aérosol lors de la pulvérisation.
Appuyer sur le diffuseur par courtes pressions
Dans le cas d'utilisation continue, l'aérosol peut givrer : arrêter de pulvériser alors quelques instants.
Le tube prolongateur permet de dépeussier des endroits difficilement accessibles.
Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.
Par temps froid réchauffer l'aérosol quelques minutes dans les mains.
Utilisez seulement sur des appareils hors tension.
Eteindre les appareils et laisser refroidir.

CARACTERISTIQUES

Produits actifs : Gaz propulseurs

CONDITIONNEMENT

Réf. 771424B Carton de 12 aérosols de 250 ml

PRECAUTIONS D'EMPLOI

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Usage réservé aux professionnels

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Version 210322



0 800 300 560 Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC